



KOMET KUB Quatron® Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, Ø DC: 38mm



Bestelldaten

Bestellnummer	235500 38
GTIN	4047109026353
Artikelklasse	24P

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.

- Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
- Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

- Stehender und rotierender Einsatz.
- Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gusschrägen, unterbrochenen Schnitt).
- Für Bohrungen mit Toleranz $\pm 0,2$ mm.

Mit Wendepplatten Nr. 236520 – 236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

für Zoll-Ø: 1 1/2 Zoll

Auskraglänge L_A : 115 mm

Schaft-Ø D_s : 32 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 120508 44-..

Wendepplattenschrauben-Set: 239652 20IP (6,3 Nm)

Technische Beschreibung

Wendepplattenschrauben-Set	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 120508 44-..

Nutzlänge L ₁	76 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nenn-Ø D	38
für Zoll-Ø	1 1/2 Zoll
Gesamtlänge L	175 mm
Auskraglänge L _A	115 mm
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	2×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	Durchbohren
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	Paketbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	Auskesselung
Innenkühlung	ja

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 20IP	239652 20IP
PrecisionBit für Torx Plus®, Schaft E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
	659874 50

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm
