

**Gewebe-Klebeband UV-beständig, transparent, Breit×Länge (mm×m):
48X20****Bestelldaten**

Bestellnummer	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

tesa® Ultra Power Clear wurde für Anwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank der hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen von -10°C bis +90°C eingesetzt werden. Das transparente Reparaturband ist ideal für Outdoor-Aktivitäten, leistet aber selbstverständlich auch im heimischen Haushalt wertvolle Unterstützung bei (temporären) Reparaturen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Länge	20 m
Breite	48 mm
Zugfestigkeit	3,5 N/mm
Herstellerbezeichnung	56497

Datenblatt

temperaturbeständig bis	-10 - 90 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Klebkraft auf Stahl	0,9 N/mm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Klebebandart	einseitig
Farbe	transparent
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Trägermaterial	PE-Film
Gewebefeinheit	30 Mesh
Dehnungsfähigkeit	27 %
Liner vorhanden	nein
Stärke	0,17 mm
Produktnameattribut	transparent
Produktart	Klebeband