


KOMET® Feinverstellkopf B301, Ø Dmin: 79mm

Bestelldaten

Bestellnummer	238301 79
GTIN	4047109005730
Artikelklasse	24B

Beschreibung
Ausführung:

Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.

Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im Ø über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von Ø29,5 bis 121 mm.

Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis:

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Technische Beschreibung

Einsatz	238310 50
ABS® Schaft-Ø D _s	63
Mindest-Ø D _{min}	79
Auskraglänge L ₁	70 mm
Klemmschrauben-Set	249900 SW8
Spindelbereich-Ø	79 - 94 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren

Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® FeindreheinsatzM302 Typ 50	238310 50
-----------------------------------	-----------