



Bohrstange-Satz HM rechts, rechts, Typ: SET06



Bestelldaten

Bestellnummer	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	C08K SCLCR 06
ISO-Code Halter	C10K SCLCR 06
ISO-Code Halter	C12M SCLCR 06
Mittenversatz L ₃	5 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mittenversatz L ₃	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN 8024

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	14 mm
Spannhöhe L_2	7,6 mm
Spannhöhe L_2	9,6 mm
Spannhöhe L_2	11,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Schaft-Ø D_s	8 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Produktart	Bohrstange