


KOMET® Feinverstellkopf B301, Ø Dmin: 29,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	238301 29,5
GTIN	4047109005655
Artikelklasse	24B

Beschreibung
Ausführung:

Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.

Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im Ø über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von Ø29,5 bis 121 mm.

Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis:

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Technische Beschreibung

Einsatz	238310 10
ABS® Schaft-Ø D _s	25
Mindest-Ø D _{min}	29,5
Auskraglänge L ₁	50 mm
Klemmschrauben-Set	249900 SW3
Spindelbereich-Ø	29,5 - 36 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren

Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® FeindreheinsatzM302 Typ 10	238310 10
-----------------------------------	-----------