


**KOMET® Feinverstellkopf B301, Ø Dmin: 35,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	238301 35,5
GTIN	4047109005662
Artikelklasse	24B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.**

Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im Ø über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

**Verwendung:**

**Zum Ausbohren von Ø29,5 bis 121 mm.**

Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

**Hinweis:**

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

**Technische Beschreibung**

ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25
Einsatz	238310 10
Mindest-Ø D <sub>min</sub>	35,5
Auskraglänge L <sub>1</sub>	50 mm
Klemmschrauben-Set	249900 SW3
Spindelbereich-Ø	35,5 - 42 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren

Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

---

## Zubehör

KOMET® FeindreheinsatzM302 Typ 10	238310 10
-----------------------------------	-----------