

## Rundschlinge grün 2000 kg, Nutzlänge: 2m



### Bestelldaten

Bestellnummer	086255 2
GTIN	4049924500148
Artikelklasse	08Z

### Beschreibung

**Ausführung:**

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

**Verwendung:**

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

**Hinweis:**

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

### Technische Beschreibung

Nutzlänge	2 m
Umfangslänge	4 m
Schlingenbreite	48 mm
Traglast einfach direkt WLL	2000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	1600 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	4000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	2800 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	2000 kg
Produktart	Rundschlinge

