



## Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080408, CBN (0°), Typ: ME



### Bestelldaten

Bestellnummer	255691 ME
GTIN	4960664544882
Artikelklasse	25H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendepplatten. MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendepplatte.

Sorte: KBN35M

Schneidkantenausführung: ME

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 200 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Schneidkantenausführung	ME

Sorte	KBN35M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGA 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	KBN35M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		