

**Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160408, CBN (0°), Typ: ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	255683 ME
GTIN	4960664544844
Artikelklasse	25H

Beschreibung**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schneidkantenausführung	ME
Schnitttiefe a _p	0,05 - 0,2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	KBN35M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNGA 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	KBN35M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		