



Li-Ionen-Akkuzelle wiederaufladbar, Typ: AA2000



Bestelldaten

Bestellnummer	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie Micro AA mit Safety-Board für hohe Sicherheit und integrierter Type-C-Ladebuchse.

Das integrierte Safety-Board schützt vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Type-C-Ladekabel. Als Stromversorgung kann u. a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Ebenfalls kann der Akku mit einem Lithium-Ladegerät (max. 2,6A Ladestrom) geladen werden. Ladestands-LED am Pluspol. Blinkt während des Ladens rot. Ist der Akku vollgeladen, leuchtet diese dauerhaft rot. Max. Dauerentladestrom 0,5 A, Energiegehalt 0,74 Wh.

Lieferumfang:

4x Mignon AA Li-Ion Akku Typ 2000 + 4-in-1 Type-C-Kabel.

Technische Beschreibung

Akkukapazität	1800 mAh
wiederaufladbar	ja
Akkuart	Mignon, AA

chemischer Aufbau	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	4
Akkuspannung	1,5 V
Internationale Baugröße	LR6
Produktart	Akku