



Li-Ionen-Akkuzelle wiederaufladbar, Typ: AAA500



Bestelldaten

Bestellnummer	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie Micro AAA mit Safety-Board für hohe Sicherheit und integrierter Type-C-Ladebuchse. Das integrierte Safety-Board schützt vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Type-C-Ladekabel. Als Stromversorgung kann u. a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Ebenfalls kann der Akku mit einem Lithium-Ladegerät (max. 2,6A Ladestrom) geladen werden. Ladestands-LED am Pluspol. Blinkt während des Ladens rot. Ist der Akku vollgeladen, leuchtet diese dauerhaft rot. Max. Dauerentladestrom 2 A, Energiegehalt 3,26 Wh.

Lieferumfang:

4x Micro AAA Li-Ion Akku Typ 500 + 4-in-1 Type-C-Kabel.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	1,5 V
wiederaufladbar	ja
chemischer Aufbau	Lithium-Ion

Akkuart	Micro, AAA
Akkukapazität	400 mAh
Anzahl enthaltener Akkus	4
Internationale Baugröße	LR3
Produktart	Akku