

Garant GRIDLINE

**Fachboden mit Zurrstangen, für Abteibreite in G: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	998410 20
GTIN	4067263135906
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Verzinkter Fachboden aus Stahlblech mit Rundmaterial vorne und hinten zur Zurrmöglichkeit.

**Passend für:**

GridLine Schränke Tiefe 20G.

**Lieferumfang:**

Fachboden mit Zurrstangen.

**Technische Beschreibung**

Nutzbreite	450 mm
Nutztiefe	425 mm
passend für Schrankbreite in G	20
passend für Schranktiefe in G	20
Tiefe	425 mm
Breite	450 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Material	verzinkt
Produktart	Fachboden

