

Garant GRIDLINE

Fachboden mit Zurrstangen, für Abteibbreite in G: 50**Bestelldaten**

Bestellnummer	998410 50
GTIN	4067263135937
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Verzinkter Fachboden aus Stahlblech mit Rundmaterial vorne und hinten zur Zurrmöglichkeit.

Passend für:

GridLine Schränke Tiefe 20G.

Lieferumfang:

Fachboden mit Zurrstangen.

Technische Beschreibung

passend für Schranktiefe in G	20
passend für Schrankbreite in G	50
Nutztiefe	425 mm
Nutzbreite	1200 mm
Tiefe	425 mm
Breite	1200 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Material	verzinkt
Produktart	Fachboden

