

Garant GRIDLINE

Fachboden mit Zurrstangen, für Abteibreite in G: 40**Bestelldaten**

Bestellnummer	998410 40
GTIN	4067263135920
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Verzinkter Fachboden aus Stahlblech mit Rundmaterial vorne und hinten zur Zurrmöglichkeit.

Passend für:

GridLine Schränke Tiefe 20G.

Lieferumfang:

Fachboden mit Zurrstangen.

Technische Beschreibung

Nutztiefe	425 mm
Nutzbreite	950 mm
passend für Schrankbreite in G	40
passend für Schranktiefe in G	20
Tiefe	425 mm
Breite	950 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Material	verzinkt
Produktart	Fachboden

