



Akku-Spezialschrauber, Typ: C18RAD-0



Bestelldaten

Bestellnummer	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber

- **REDLINK™** Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
- **LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.**
- **Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.**

Leichte und handliche Kompakt-**Winkelbohrschrauber** für schwer zugängliche Stellen, sehr kompakt – **nur 95 mm Eckmaß**. Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, **FIXTEC**-Schnellspannfutter. Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment.

Vorteil:

Sehr kompakt, nur 95 mm Eckmaß.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transportkoffer.

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passender Akku Nr. 073816 Gr. MB18.

Technische Beschreibung

typische Verwendung	Strong
Gewicht	1,9 kg
maximales Drehmoment hart	20 Nm
Bauform	Winkelbohrschrauber
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	C18RAD-0
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	28 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 1,0 – 10 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 1500 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Holz
Produktart	Schrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC