

**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 22X0,25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | GG5748 22X0,25 |
| GTIN | 4067263136217 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Entspricht Nr. 574850.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Besatzlänge H ₁ | 28 mm |
| Bürsten-Ø D ₁ | 22 mm |
| Borstenstärke | 0,25 mm |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| Anzahl Zöpfe | 6 |
| maximale Drehzahl | 20000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------|--------------|
| Besatzmaterial | Stahldraht |
| Zopfung | linksgezopft |
| Produktart | Pinselbürste |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Gezopfte PinselbürsteStahldraht Bürsten-Ø D1xBorstenstärke 22X0,25 mm | 574850 22X0,25 |
|--|----------------|