



Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X80



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**.

Entspricht Nr. 574550.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10000 min ⁻¹
Zwingenlänge L ₂	80 mm
Bürsten-Ø D ₁	12 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Zwingen-Ø D ₂	10 mm
Gesamtlänge L	120 mm

Produktart

Pinselbürste

Zubehör

PinselbürsteStahldraht 0,30 mm Typ 10X80

574550 10X80