

Vorteilspack Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 19X0,35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Entspricht Nr. 574850.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D₁	19 mm
Anzahl Zöpfe	6
Besatzlänge H ₁	28 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹

\neg	-4-		-44
	агд		
$ \boldsymbol{\cup}$	att	\mathbf{I}	latt

Å Hoffmann Group

Borstenstärke	0,35 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

Zubehör

Gezopfte	Pinselbü	rsteStahl	ldrah	nt Bürsten-Ø	5
D1×Borst	enstärke	19X0,35	mm		

574850 19X0,35