

**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 28X0,50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5748 28X0,50
GTIN	4067263136248
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Entspricht Nr. 574850.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	12
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm
Bürsten-Ø D ₁	28 mm
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Besatzmaterial	Stahldraht

Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

Zubehör

Gezopfte PinselbürsteStahldraht Bürsten-Ø D1×Borstenstärke 28X0,50 mm	574850 28X0,50
--	----------------