

**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 22X0,35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5748 22X0,35
GTIN	4067263136224
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Entspricht Nr. 574850.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	6
Schaft-Ø D _s	6 mm
Borstenstärke	0,35 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	22 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

Zubehör

Gezopfte PinselbürsteStahldraht Bürsten-Ø D1xBorstenstärke 22X0,35 mm	574850 22X0,35
--	----------------