



## Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X20



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5745 10X20
GTIN	4067263136262
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574550.

#### Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Zwingen-Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	67 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Zwingenlänge L <sub>2</sub>	20 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm

Produktart

Pinselbürste

---

## Zubehör

PinselbürsteStahldraht 0,30 mm Typ 10X20

574550 10X20