

**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 28X0,35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5748 28X0,35
GTIN	4067263136231
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Entspricht Nr. 574850.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	28 mm
Borstenstärke	0,35 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Anzahl Zöpfe	12
Besatzlänge H ₁	28 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

Zubehör

Gezopfte PinselbürsteStahldraht Bürsten-Ø D1xBorstenstärke 28X0,35 mm	574850 28X0,35
--	----------------