

**Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080404, CBN (0°), Typ: ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	255686 ME
GTIN	4960664507818
Artikelklasse	25H

Beschreibung**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendepplatten. MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendepplatte.

Sorte: KBN25M

Schneidkantenausführung: ME

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,2 mm
Schneidkantenausführung	ME
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Sorte	KBN25M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNGA 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	KBN25M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	bedingt geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		