




Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 70X10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574253.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	19 mm
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzbreite L ₁	10 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

Zubehör

Schaft-RundbürsteINOX-Draht 0,20 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 70X10 mm	574253 70X10
--	--------------