



Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 80X18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574050.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	13 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Bürsten-Ø D ₁	80 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt

Produktart

Rundbürste

ZubehörSchaft-RundbürsteStahldraht 0,30 mm Bürsten-Ø
D1×Besatzbreite L1 80X18 mm

574050 80X18