



## Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 70X16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574050.

#### Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	19 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt

Produktart

Rundbürste

---

**Zubehör**Schaft-RundbürsteStahldraht 0,30 mm Bürsten-Ø  
D1×Besatzbreite L1 70X16 mm

574050 70X16