

HOLEX**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5740 30X6
GTIN	4067263136347
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574050.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	6 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	30 mm
Besatzbreite L ₁	6 mm

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

Zubehör

Schaft-RundbürsteStahldraht 0,30 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 30X6 mm	574050 30X6
---	-------------