

**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 90XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5721 90XM14
GTIN	4067263136415
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 572103.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.

Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	22 mm
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	11500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	90 mm
Gewinde M	M14
Sicherheitsstützring	nein
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Gewinde M
90XM14 mm

572103 90XM14