

**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 572103. Mit **Sicherheitsstützring**, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.

Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	6500 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	25 + 15 mm
Sicherheitsstützring	ja
Bürsten-Ø D ₁	125 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht

Produktart

Topfbürste

ZubehörTopfbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Gewinde M
125XM14 mm

572103 125XM14