

**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 65XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5721 65XM14
GTIN	4067263136408
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 572103.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D ₁	65 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Sicherheitsstützring	nein
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Gewinde M
65XM14 mm

572103 65XM14