

**Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**.

Entspricht Nr. 573205. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Bürsten-Ø D ₁	65 mm
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürstelNOX-Draht 0,30 mm Bürsten-Ø D1 60 mm

573205 60