

metabo**Akku-Bohrschrauber, Typ: 602316840**

Bestelldaten

Bestellnummer	P07005 602316840
GTIN	4007430297808
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot. Ohne Akkupack und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Verpackung	Metabox
maximale Vibration nach EN	2,9 m/s ²
maximales Drehmoment weich	34 Nm
Motorbauweise	Bürstenlos

Akkuspannung	18 V
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 600 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	75 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	0 - 2100 min ⁻¹
Gewicht inklusive Akku	1,6 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Herstellerbezeichnung	SB 18 LT BL
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Schlagzahl	31950 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	17,3 m/s ²
Produktart	Schlagbohrschrauber