

**metabo****Akku-Bohrschrauber, Typ: 602325500**

## Bestelldaten

Bestellnummer	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Artikelklasse	03D

## Beschreibung

### Ausführung:

Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

- **Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen**
- **Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit**
- **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle**
- **Einstellbares Drehmoment 0,7 – 8 Nm**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar**
- **Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung**
- **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

### Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145.

## Technische Beschreibung

Akkukapazität	4 Ah
maximales Drehmoment hart	75 Nm

Verpackung	Metabox
Gewicht ohne Akku	1,2 kg
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	BS 18 LT BL
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment weich	34 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Gewicht inklusive Akku	1,9 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
typische Verwendung	Strong
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	bürstenlos
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
maximale Schlagzahl	31950 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schlagbohrschrauber