

**metabo****Akku-Bohrschrauber, Typ: 602325840**

## Bestelldaten

Bestellnummer	P07005 602325840
GTIN	4007430297747
Artikelklasse	03D

## Beschreibung

### Ausführung:

Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

## Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment weich	34 Nm
Herstellerbezeichnung	BS 18 LT BL
maximales Drehmoment hart	75 Nm
Verpackung	Metabox
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Akku	1,2 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	2,4 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
Motorbauweise	Bürstenlos
maximale Drehzahl 2. Gang	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,6 kg
Produktart	Schlagbohrschrauber