

metabo**Akku-Bohrschrauber, Typ: 602316500**

Bestelldaten

Bestellnummer	P07005 602316500
GTIN	4007430326324
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

- **Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen**
- **Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit**
- **Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse**
- **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle**
- **Einstellbares Drehmoment 0,7 – 8 Nm**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar**
- **Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung**
- **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar**
- **mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com**

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Motorbauweise	bürstenlos
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku	1,2 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Herstellerbezeichnung	SB 18 LT BL
Gewicht inklusive Akku	1,9 kg
Verpackung	Metabox
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
typische Verwendung	Strong
maximales Drehmoment hart	75 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximales Drehmoment weich	34 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2100 min ⁻¹
Produktart	Schlagbohrschrauber