

Garant

**Schruppschleifscheibe Universal, Scheiben-Ø×Scheibenbreite / Stückzahl:
178X7/50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5010 178X7/50
GTIN	4067263135470
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschleifleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Für die **universelle Anwendung** auf **INOX, Stahl** und Guss. Entspricht Nr. 560010.

Spezifikation:

28-A30R-BFX.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Inhalt	50
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Scheiben-Ø	178 mm
Scheibenbreite	7 mm
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schruppschleifscheibe Universal Scheiben-
Ø×Scheibenbreite 178X7 mm

560010 178X7