

Garant**Schraubensicherung 2GP22, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8060 50
GTIN	4067263133094
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP22** niedrigfest. Mittlere Viskosität. Ideal für leicht demontierbare Schraubverbindungen. Zum Sichern von Schrauben mit Feingewinde.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Dichte	1,08 g/cm ³
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
für Gewindeart	Feingewinde
Dynamische Viskosität	800 - 1500 mPas
geeignet für Material	Metall
Lagertemperatur	5 - 23 °C
für Gewindegröße M bis	M36
Füllmenge	50 ml
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Form	flüssig
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Farbe	violett
Chemische Basis	Methacrylate
Handfestigkeit nach	5 - 10 min
Serie	GreenPlus
Festigkeitsklasse	niedrigfest
minimales Losbrechmoment	5,5 - 11,5 Nm
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

Schraubensicherung2GP22 Inhalt 50 ml

088060 50

