

Garant**Gewindedichtmittel 5GP11, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP11**. Dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas, Benzin, LPG, sowie chemische Produkte. Thixotrop. PTFE Füllstoff ermöglicht eine leichte Demontage. Speziell für die Abdichtung von konisch/ zylindrischen Rohrverschraubungen. Ausgehärtet entsteht eine elastische Beschichtung.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Dynamische Viskosität	15000 - 25000 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug

Chemische Basis	Methacrylatester
minimales Losbrechmoment	5 - 15 Nm
Festigkeitsklasse	niedrigfest
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Form	flüssig
geeignet für Material	Metall
Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Flammpunkt	100 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Füllmenge	50 ml
Serie	GreenPlus
für Gewindegröße M bis	M80
geeignet für Einsatzbereich	Verschraubungen
geeignet für Einsatzbereich	Rohrgewinde
geeignet für Einsatzbereich	Rohrdichtung
Handfestigkeit nach	15 - 20 min
Farbe	weiß
Dichte	1,09 g/cm ³
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Gewindedichtmittel5GP11 Inhalt 50 ml

088065 50