

**Garant****Gewindedichtmittel 5GP77, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP77**. Dichtet Rohrgewindeverbindungen konisch/ zylindrisch bis R3 Zoll z.B. Gasleitungssysteme. Wärmefest.

**Merkmal:**

Inhalt 3 Stück

**Hinweis:**

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

**Technische Beschreibung**

Farbe	gelb
Demontage	mit normalem Werkzeug
Dichte	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C

Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
maximales Spaltmaß	0,35 mm
Serie	GreenPlus
Dynamische Viskosität	20000 - 40000 mPas
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
geeignet für Material	Metall
geeignet für Einsatzbereich	Rohrdichtung
geeignet für Einsatzbereich	Rohrgewinde
minimales Losbrechmoment	20 - 30 Nm
Chemische Basis	Methacrylatester
Füllmenge	50 ml
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
Festigkeitsklasse	hochfest
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
für Gewindegröße M bis	M80
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Form	flüssig
Flammpunkt	100 °C
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	kennzeichnungsfrei
Produktart	Dichtmittel

---

## Zubehör

Gewindedichtmittel5GP77 Inhalt 50 ml

088066 50