

Garant**Gewindedichtmittel 5GP42, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Gewindedichtmittel verhindern Leckagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.

Typ **5GP42**. Dichtungsmittel für Werkstücke mit Gewinden in hydraulischen oder pneumatischen Anlagen bzw. Anschlussteilen. Effektiver Schutz gegen Öl, Wasser, Kohlenwasserstoffe und chemische Produkte.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
maximales Spaltmaß	0,15 mm
minimales Losbrechmoment	15 - 25 Nm

Handfestigkeit nach	10 - 20 min
für Gewindegröße Zoll	3/4 Zoll
Festigkeitsklasse	mittelfest
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Dynamische Viskosität	400 - 800 mPas
für Gewindegröße M bis	M26
geeignet für Material	Metall
Form	flüssig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Dichte	1,08 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Demontage	mit normalem Werkzeug
Farbe	braun
Füllmenge	50 ml
Chemische Basis	Methacrylatester
Flammpunkt	100 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Gewindedichtmittel5GP42 Inhalt 50 ml

088064 50