

Garant**Flächendichtmittel 5GP74, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typ **5GP74**. Zum Abdichten von Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Handfestigkeit nach	5 - 20 min
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Demontage	mit normalem Werkzeug
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung

geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Festigkeitsklasse	mittelfest
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Füllmenge	50 ml
Dichte	1,09 g/cm ³
Form	flüssig
Dynamische Viskosität	23000 - 35000 mPas
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	wasserbeständig
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Farbe	orange
geeignet für Material	Metall
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
minimales Losbrechmoment	10 - 20 Nm
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Flächendichtmittel5GP74 Inhalt 50 ml	088067 50
--------------------------------------	-----------