

Garant**Flächendichtmittel 5GP73, Inhalt: 50ml****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8068 50
GTIN	4067263136491
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typ **5GP73**. Mittelfeste, thixotrope Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile. Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Farbe	grün
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Festigkeitsklasse	mittelfest

Dynamische Viskosität	35000 - 60000 mPas
Form	flüssig
Flammpunkt	100 °C
Füllmenge	50 ml
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
geeignet für Material	Metall
Eigenschaft	ölbeständig
Eigenschaft	wasserbeständig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Dichte	1,11 g/cm ³
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
minimales Losbrechmoment	10 - 20 Nm
Serie	GreenPlus
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
maximales Spaltmaß	0,2 mm
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Flächendichtmittel5GP73 Inhalt 50 ml

088068 50