

**HOLEX****Gewebeklebeband, rot, Breit×Länge (mm×m): 38X25****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.

Gewebeklebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.

Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

UV-beständig, sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest.

Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

**Merkmal:**

Inhalt 10 Stück

**Empfehlung:**

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

**Technische Beschreibung**

Lagertemperatur	20 °C
Anwendung	Abkleben

Anwendung	Befestigen
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Fixieren
Gewebefeinheit	59 Mesh
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Farbe	rot
Klebmasse	Naturkautschuk
Liner vorhanden	nein
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	UV-beständig
Klebkraft auf Stahl	0,33 N/mm
Klebebandart	einseitig
Zugfestigkeit	5,8 N/mm
Trägermaterial	Gewebe
Stärke	0,3 mm
Dehnungsfähigkeit	12,5 %
temperaturbeständig bis	40 °C
Breite	38 mm
Länge	25 m
Produktnamensattribut	rot
Produktart	Klebeband

---

## Zubehör

---

Gewebeklebeband Breit×Länge (mm×m) 38X25

083767 38X25