

**HOLEX****Gewebeklebeband, olivgrün, BreitexLänge (mmxm): 50X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.

Gewebeklebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.

Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

UV-beständig, sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest.

Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

**Merkmal:**

Inhalt 10 Stück

**Empfehlung:**

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

**Technische Beschreibung**

Farbe	grün
-------	------

Zugfestigkeit	5,8 N/mm
temperaturbeständig bis	40 °C
Trägermaterial	Gewebe
Liner vorhanden	nein
Klebmasse	Naturkautschuk
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Abkleben
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Verpacken
Anwendung	Fixieren
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	UV-beständig
Gewebefeinheit	59 Mesh
Klebkraft auf Stahl	0,33 N/mm
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebebandart	einseitig
Breite	50 mm
Dehnungsfähigkeit	12,5 %
Länge	50 m
Lagertemperatur	20 °C
Stärke	0,3 mm
Produktnamensattribut	olivgrün
Produktart	Klebeband

## Zubehör

Gewebeklebeband Breit×Länge (mm×m) 50X50

083768 50X50