

**Topf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

- Keine Beeinträchtigungen des Magnets bei Bearbeitung des Stahlmantels.
- Gerichtete Magnetkraft nach unten durch Einbettung in Alu-Ring.
- Befestigungsgewinde in Magnetoberfläche.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Verwendung:

Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten oder Heben.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	61 N
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Höhe	25 mm
Befestigungsgewinde im Magnetkopf	M6 mm
Werkstoff Oberfläche	Stahl
Ø	27 mm

Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

Zubehör

Topf-Magnet mit Schutzplatte Ø 27 mm	085940 27
--------------------------------------	-----------