



Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: SLOW



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3361 SLOW
GTIN	4067263137771
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Langsam aushärtend, hohe Festigkeit und Spaltfüllvermögen, geeignet für **Metall und Hartkunststoff** und **alle saugfähigen Oberflächen/Materialien** wie z.B. **Leder, Holz, Kork**.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Zugscherfestigkeit	10 - 22 N/mm ²
Füllmenge	20 ml
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	9 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen

Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm ²
Dynamische Viskosität	600 - 1500 mPas
Form	flüssig
Handfestigkeit nach	20 - 50 s
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Lagertemperatur	20 °C
Eigenschaft	zieht nicht ein
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Kork
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Leder
geeignet für Material	Gummi
geeignet für Material	poröse Materialien
geeignet für Material	Kunststoff
Dichte	1,06 g/cm ³
Farbe	transparent
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber

Zubehör

Sekundenklebstoff Typ SLOW

083361 SLOW