



Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Artikelklasse	00N

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Universell einsetzbar, geeignet für die meisten **Kunststoffe, Metall und Holz**.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Holz
Lagertemperatur	20 °C

Füllmenge	20 ml
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	9 Monat
Dichte	1,06 g/cm ³
Funktionsfestigkeit nach	10 - 30 min
Handfestigkeit nach	5 - 40 s
Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm ²
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Farbe	transparent
Form	flüssig
Dynamische Viskosität	95 - 200 mPas
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Zugscherfestigkeit	10 - 20 N/mm ²
Produktnamensattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber

Zubehör

Sekundenklebstoff Typ UNI	083361 UNI
---------------------------	------------