



## Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: FAST



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3361 FAST
GTIN	4067263137788
Artikelklasse	00N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Schnell aushärtend, niedrige Viskosität, geeignet für **EPDM-Elastomere, Vollgummi, Moosgummi und Kunststoff**. Optimal zur Herstellung von O-Ringen

#### Merkmal:

Inhalt 5 Stück

#### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

### Technische Beschreibung

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Handfestigkeit nach	10 - 30 s
Zugscherfestigkeit	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Form	flüssig

Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Farbe	transparent
Dynamische Viskosität	10 - 20 mPas
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Elastomer
geeignet für Material	Gummi
Lagertemperatur	20 °C
Dichte	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Füllmenge	20 ml
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber

---

## Zubehör

Sekundenklebstoff Typ FAST	083361 FAST
----------------------------	-------------