

HOLEX**Zylinderschloss verschiedenschließend, Ø 100×100 mm, Gehäuse-Ø: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Vorhängeschloss mit rostfreiem Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt.

Massiver Messingkörper.

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kante.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur **ein** Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Verwendung:

Gewelltes Vlies – zum ansatzfreien Mattieren und Polieren (**wie 568480**).

Inhalt:

8 Walzen / Gebinde.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringsatz Nr. 568439 verwenden.

Technische Beschreibung

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Produktnameattribut	Ø 100×100 mm
Produktart	Vlies-Fächerschleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085880 40
--	-----------