

Garant**Blaspistole AIR, Typ: AIR****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0123 AIR
GTIN	4067263137900
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige Blaspistole für Druckluft mit sehr guter ergonomischer Handhabe, kratzfester Oberfläche und Lösemittelbeständigkeit zum universellen Einsatz. Einfache Nutzung der **wechselbaren Düsen**. Drehbarer Schnellverschlusskopf wird entriegelt, Halt in verschiedenen Einrastpositionen.

Blaspistole mit wechselbarer 100 mm Stahl-Ausblasdüse.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Lieferumfang:

Blaspistole inkl. Anschlussnippel Gr. 1/4 Zoll Stahl, mit wechselbarem Düsenrohr 100 mm.

Hinweis:

Passenden Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080260 Gr. H1 und Nr. 955750.

Einzeldüsen finden Sie unter Nr. 080126.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	15 bar
Durchflusswert bei 6 bar	330 l/min
Produktart	Pistole

Zubehör

Easyfix Druckluftpistolenhalter Typ 1	955750 1
Blaspistole AIR Typ AIR	080123 AIR